


**Mezní kalibr drážek hřídelů, Typ: G****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484409 G      |
| GTIN           | 2050002077683 |
| Třída artiklu  | 48B           |

**Popis****Provedení:**

Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s **přídavkem na opotřebování** dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.

Mezní kalibr drážek hřídelů s rozměrovými mezistupni a lícováním ISO, např. č. 484409 vel. **15,8 M6**, nebo s číselnou tolerancí, např. č. 484409 **41,04 +0,01/-0,02**

**Použití:**

Ke kontrole lícování ploch např. drážek.

**Norma:**

Tolerance a odchylky dle **DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7164**.

**Upozornění:**

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávání uveďte **polohu tolerančního pole (A – ZC)** a základní toleranční stupně (7– 13) nebo číselnou toleranci. Měrky pro toleranční stupeň 6 a přesnější tolerance možné na poptávku.

**Technický popis**

|         |    |
|---------|----|
| Kvalita | 7  |
| Kvalita | 8  |
| Kvalita | 9  |
| Kvalita | 10 |
| Kvalita | 11 |
| Kvalita | 12 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kvalita          | 13                |
| Norma            | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norma            | DIN 7164          |
| Jmenovitý rozměr | 26 - 30 mm        |
| Toleranční pole  | EF                |
| Toleranční pole  | JS                |
| Toleranční pole  | G                 |
| Toleranční pole  | D                 |
| Toleranční pole  | CD                |
| Toleranční pole  | U                 |
| Toleranční pole  | ZC                |
| Toleranční pole  | P                 |
| Toleranční pole  | X                 |
| Toleranční pole  | R                 |
| Toleranční pole  | M                 |
| Toleranční pole  | F                 |
| Toleranční pole  | FG                |
| Toleranční pole  | U                 |
| Toleranční pole  | K                 |
| Toleranční pole  | H                 |
| Toleranční pole  | T                 |
| Toleranční pole  | Z                 |
| Toleranční pole  | ZA                |
| Toleranční pole  | E                 |
| Toleranční pole  | A                 |
| Toleranční pole  | B                 |
| Toleranční pole  | V                 |
| Toleranční pole  | C                 |
| Toleranční pole  | S                 |

## Technický list

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Toleranční pole | ZB                          |
| Toleranční pole | J                           |
| Toleranční pole | N                           |
| Kalibrování     | L6                          |
| Druh produktu   | Mezní kalibr drážek hřídele |