



## Sada bitů 108dílná, Počet přepážek: 108



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	675598 108
GTIN	4067263138723
Třída artiklu	62F

### Popis

#### Provedení:

Bity o délce 29 mm a 50 mm mají delší torzní zónu, takže mají i delší životnost. Ideální pro vrtací šroubováky a rázové utahovačky.

#### Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks PH1; 5 ks PH2; 2 ks PH3

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 2 ks PZ1; 3 ks PZ2; 1 ks PZ3

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 2 ks vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 ks vel. 8

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Po 2 ks vel. TX6; TX7; TX8; 1 ks vel. TX9;

Po 3 ks vel. TX10; TX15; po 5 ks vel. TX20; TX25;

2 ks vel. TX27; po 2 ks vel. TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;

Po 2 ks vel. TX20; TX25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby vnitřní Torx Plus®: Po 1 ks vel. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 4,5; 5,5; 6,5

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro sadu TORQ®: Po 1 ks vel. 6; 8; 10

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro upínač: Po 1 ks vel. 8; 10;

Adaptér: 1 ks bitová stopka C 6,3 – čtyřhran 1/4 palce

Bity, délka 29 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: 2 ks. PH2

Bity, délka 29mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 2 ks. PZ2

Bity, délka 29 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 3; 4; 6;  
2 ks vel. 5

Bity, délka 29 mm, C6,3; pro vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX20; TX25

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro Phillips: 1 ks. PH2

Bity, délka 50 mm, E 6,3; pro Pozidriv: 1 ks. PZ2

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX 25;TX30; TX40

Stopka s magnetem: 1 ks

**Rozsah dodávky:**

90 ks bitů, délka 25 mm, C 6,3;

9 ks bitů, délka 29 mm, C 6,3;

8 ks bitů, délka 50 mm, E 6,3;

1 ks stopka s magnetem

## Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák 6hran
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Unášecí profil	Upínací vložka
Unášecí profil	Sada šroubováků Torq
Počet dílů	108
Druh produktu	Bitový nástroj