



Sortiment nástrojů Mechatronik Pro, 36-dílná, Počet přepážek: 36



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680360 36
GTIN	4010995466909
Třída artiklu	66H

Popis

Provedení:

Kompaktní sortiment nástrojů s nejdůležitějšími nástroji pro mechatroniku a elektrikáře, **plně izolované provedení do 1000 V** podle **DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201**. Systém TorqueVario®-S nabízí kontrolované dotažení šroubů a současně jistotu a bezpečí v rámci elektrických aplikací. Bity 6 mm slim a hlavice nástrčných klíčů jsou určeny k použití pouze v nástrojích speedE®, slimVario® nebo TorqueVario®-S electric.

Rozsah dodávky:

VDE čepele šroubováku na šrouby Phillips: Po 1 ks vel. 0; 1; 2
VDE čepele šroubováku na šrouby Pozidriv: po 1 ks. vel. 1; 2
VDE čepele šroubováku na vnitřní šestihran: Po 1 ks vel. 3; 4; 5 mm
VDE čepele šroubováku na vnitřní Torx®: po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25
VDE čepele šroubováku na drážky: po 1 ks. vel. 2,0; 3,5; 5,5; 6,5 mm
Čepele šroubováku pro drážku Pozidrive (kombinovaný profil): Po 1 ks vel. PZ/S1; PZ/S2 (kombinovaný profil)
VDE nástrčné hlavice 6hranné: Po 1 ks vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
VDE prodloužení: 1 ks vel. 69,5 mm
Adaptér VDE: 1 ks bitová stopka – čtyřhran 1/4 palce
Rukojeť VDE: 1 ks
Rukojeť VDE krátká: 1 ks
Rukojeť jemného šroubováku VDE: 1 ks
Ráčna 1/4 palce VDE: 1 ks

Technický list

Sada momentových šroubováků VDE TorqueVario®: 1 ks vel. 500 cNm

Držák bitů VDE pro momentové šroubováky: 1 ks

Adaptér VDE pro momentové šroubováky: 1 ks bitová stopka – čtyřhran 1/4 palce

Seřizovací nástroj pro momentové šroubováky: 1 ks č. 659931 vel. 1

Upozornění:

Nářadí se dodává volně ložené.

Technický popis

Šířka	170 mm
Délka	240 mm
Výška	70 mm
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	Utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Přesnost měření utahovacího momentu	±6
Rozsah utahovacích momentů	80 - 500 cNm
Počet dílů	36
Druh produktu	Sada nářadí

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/680360-36>