

**Bunda pro různé normy Bizflame™, šedá / modrá, Velikost Unisex: XL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	091446 XL
GTIN	5036108308989
Třída artiklu	04J

Popis**Provedení:**

Kolekce Portwest Bizflame™ Industry byla navržena pro použití v nejtvrděších podmínkách. Speciální tkanina chrání před sálavým a kontaktním teplem, ale i proti roztaveným kovovým částecům. Modely této řady jsou **neobsahují kovy**, což minimalizuje riziko vzniku statické elektřiny a poškození povrchu. Našité **ohnivzdorné reflexní pásy** zajišťují zvýšenou viditelnost. Kromě toho je materiál robustní a **vhodný pro průmyslové praní**. Velmi stabilní barvy a tvar. Dvoubarevná bunda do pasu s **nastavitelným bederním pásem** a se suchými zipy na lemech rukávů zajistí dosažení **spolehlivého přizpůsobení oděvu**.

- **Zapínání na suchý zip a druky.**
- **Pět kapes zajistí dostatek úložného prostoru.**
- **Dvě poutka na vysílačku.**
- **Druk v pase.**
- **Záhyby pro usnadnění pohybu na zádech.**

Norma:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6

· ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Technický popis

Řada	Bizflame
Velikost Unisex	XL
Pohlaví	Unisex
Složení tkaniny	80% bavlna
Složení tkaniny	1% karbonové vlákno
Složení tkaniny	19% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny	340 g/m ²
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Prát	Vhodné pro průmyslové praní
Prát	60 °C šetrné praní
Barva	šedá / modrá
Norma	EN 13034-6
Norma	EN IEC 61482-2
Oděv dle	DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování
Oděv dle	DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Oděv dle	DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Druh produktu	Bunda s výstražnou ochranou