

LOCTITE**Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 290**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083301 290
GTIN	4058093009031
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Tekuté zajištění šroubů.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Pro malé šrouby do M6 a pro dodatečné zajišťování šroubů.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Technický popis

Pro velikost závitů M až	M6
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník

Označení výrobce	LOCTITE 290
Minimální moment uvolnění	10 Nm
Chemický základ	Dimetacrylatester
Tvar	kapalný
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vhodné pro oblast použití	Pórovitosti ve svarech
Vhodné pro oblast použití	Pórovitosti v dílech z litiny a slinutého kovu
Vhodné pro oblast použití	Předmontovaná šroubová spojení
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Trvanlivost od data výroby	29 měsíc
Plnicí množství	50 ml
Vlastnost	Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	Vysoká kapilarita
Vlastnost	tolerující olej
Vlastnost	odolný proti vibracím
Barva	zelená
Bod vzplanutí	93,3 °C
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Funkční pevnost dle	3 h
Dotyková pevnost za	20 min
Dynamická viskozita	20 - 55 mPas
Demontáž	pouze ohřevem
Třída pevnosti	Střední pevnost
Hustota	1,07 g/cm ³

Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Zajištění šroubů

Příslušenství

Peristaltické ruční čerpadlo se sadou dávkovacích jehel Vhodné pro velikost nádoby 50 ml	083344 50
---	-----------