

Garant

Sada nástrojů pro montáž ložisek pro kuličková ložiska v boxu L-Boxx®, Počet přepážek: 37



Údaje o objednávce

Artikové číslo	884050 37
GTIN	4069515040914
Třída artiklu	81G

Popis

Provedení:

Montážní sada pro instalaci ložisek bez poškození náprav, ložiskových domků nebo těsnících kroužků. Lehká a přesto velmi robustní hliníková nárazecí pouzdra v kombinaci se 33 nárazecími kroužky z nárazuvzdorného polyoxymetylenu pro vnější Ø ložisek od 26 – 110 mm nebo vnitřní Ø od 10 – 50 mm. Dodáváme s paličkou s měkkým čelem s tlumením zpětného rázu v robustním systémovém plastovém kufříku L-Boxx®.

Použití:

Rychlá, přesná a bezpečná vestavba (valivých) ložisek díky **rovnoměrnému přenosu síly** na ložiska. Vhodné také pro vestavbu pouzder, těsnících kroužků a řemenic.

Rozsah dodávky:

37dílná sada v plastovém systémovém kufříku L-BOXX® č. 693330 vel 136

3 nárazecí pouzdra, 25; 40; 60 mm

1 sada nárazecích kroužků s vnitřním Ø 10 mm (vnější Ø 26; 30; 35 mm)

1 sada nárazecích kroužků s vnitřním Ø 12 mm (vnější Ø 28; 32; 37 mm)

1 sada nárazecích kroužků s vnitřním Ø 15 mm (vnější Ø 32; 35; 42 mm)

1 sada nárazecích kroužků s vnitřním Ø 17 mm (vnější Ø 35; 40; 47 mm)

1 sada nárazecích kroužků s vnitřním Ø 20 mm (vnější Ø 42; 47; 52 mm)

1 sada nárazecích kroužků s vnitřním Ø 25 mm (vnější Ø 47; 52; 62 mm)

Technický list

1 sada nárazecích kroužků s vnitřním Ø 30 mm (vnější Ø 55; 62; 72 mm)
1 sada nárazecích kroužků s vnitřním Ø 35 mm (vnější Ø 62; 72; 80 mm)
1 sada nárazecích kroužků s vnitřním Ø 40 mm (vnější Ø 68; 80; 90 mm)
1 sada nárazecích kroužků s vnitřním Ø 45 mm (vnější Ø 75; 85; 100 mm)
1 sada nárazecích kroužků s vnitřním Ø 50 mm (vnější Ø 80; 90; 110 mm)
1 palička s měkkým čelem s tlumením zpětného rázu podobná č. 752500 vel. 40G s 1 gumovou a plastovou násadou.

Technický popis

Obal	Systémový kufr (L-Boxx)
Druh produktu	Narážecí pouzdro