


## PRYOR

Sada vyměnitelných vyrážeců číslic a písmen normální písmo 0 – 9 a A – Z,

Výška písma: 4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085480 4
GTIN	5022044020306
Třída artiklu	08W

### Popis

#### Provedení:

Vysoce precizní razicí nástroj pro rychlé a racionální označování **několika písmeny a čísly současně.**

#### Použití:

K označování materiálů (např. typové štítky, nástroje, součástky strojů atd.), s **pevností do 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

#### Rozsah dodávky:

100 typů razníků<br>12 distančních kusů (výška písma 5 mm: 6 kusů)<br>1 pinzeta<br>1 6hranný klíč<br>1 držák<br>Plastová krabice

#### Náhradní díl:

Jednotlivé znaky lze objednat pod č. 085481 s udáním velikosti požadované výšky písma/znaku (např. č. 085481 vel. 3/E).

### Technický popis

Počet použitelných razidel	9
Šířka razidla	4 mm

Výška razidla	8 mm
Délka razidla	19,05 mm
Výška písma	4 mm
Délka držáku razníku	39 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

## Příslušenství

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/N mm	085481 4/N
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4// mm	085481 4//
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/8 mm	085481 4/8
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4LEER mm	085481 4LEER
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/0 mm	085481 4/0
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/B mm	085481 4/B
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/9 mm	085481 4/9
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/5 mm	085481 4/5
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/M mm	085481 4/M
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/- mm	085481 4/-
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/E mm	085481 4/E
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/H mm	085481 4/H
	085481 4/P

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/P mm

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/. mm

085481 4/.

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/7 mm

085481 4/7

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/, mm

085481 4/,

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/S mm

085481 4/S

Držák znaků ocelový, jednotlivý k sadě č. 085480 Vhodné pro výšku skříně 4-5 mm

085482 4-5

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/Q mm

085481 4/Q

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/C mm

085481 4/C

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/W mm

085481 4/W

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/1 mm

085481 4/1

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/L mm

085481 4/L

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/4 mm

085481 4/4

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/D mm

085481 4/D

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/Z mm

085481 4/Z

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/3 mm

085481 4/3

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/U mm

085481 4/U

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/O mm

085481 4/O

085481 4/I

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/I mm

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/6 mm

085481 4/6

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/J mm

085481 4/J

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/G mm

085481 4/G

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/K mm

085481 4/K

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/X mm

085481 4/X

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/R mm

085481 4/R

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/+ mm

085481 4/+

Typy oceli zaměnitelná sada čísel 0 – 9 Výška písma 4 mm

085483 4

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/T mm

085481 4/T

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/Y mm

085481 4/Y

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/2 mm

085481 4/2

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/F mm

085481 4/F

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/V mm

085481 4/V

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 4/A mm

085481 4/A