


## PRYOR

Sada vyměnitelných vyrážeců číslic a písmen normální písmo 0 – 9 a A – Z,

Výška písma: 5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085480 5
GTIN	5022044020160
Třída artiklu	08W

### Popis

#### Provedení:

Vysoce precizní razicí nástroj pro rychlé a racionální označování **několika písmeny a čísly současně.**

#### Použití:

K označování materiálů (např. typové štítky, nástroje, součástky strojů atd.), s **pevností do 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

#### Rozsah dodávky:

100 typů razníků<br>12 distančních kusů (výška písma 5 mm: 6 kusů)<br>1 pinzeta<br>1 6hranný klíč<br>1 držák<br>Plastová krabice

#### Náhradní díl:

Jednotlivé znaky lze objednat pod č. 085481 s udáním velikosti požadované výšky písma/znaku (např. č. 085481 vel. 3/E).

### Technický popis

Délka razidla	19,05 mm
Počet použitelných razidel	8

Výška razidla	8 mm
Výška písma	5 mm
Délka držáku razníku	39 mm
Šířka razidla	4,8 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

## Příslušenství

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/7 mm	085481 5/7
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/E mm	085481 5/E
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/M mm	085481 5/M
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/8 mm	085481 5/8
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/V mm	085481 5/V
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/. mm	085481 5/.
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/T mm	085481 5/T
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/W mm	085481 5/W
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/U mm	085481 5/U
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/Y mm	085481 5/Y
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/L mm	085481 5/L
Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/2 mm	085481 5/2
	085481 5/+

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/+ mm

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/F mm

085481 5/F

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/5 mm

085481 5/5

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/R mm

085481 5/R

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/D mm

085481 5/D

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/6 mm

085481 5/6

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5LEER mm

085481 5LEER

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/H mm

085481 5/H

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/& mm

085481 5/&

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/P mm

085481 5/P

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/1 mm

085481 5/1

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/N mm

085481 5/N

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/C mm

085481 5/C

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/0 mm

085481 5/0

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/S mm

085481 5/S

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/J mm

085481 5/J

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/G mm

085481 5/G

085481 5/I

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/l mm

Typy oceli zaměnitelná sada čísel 0 – 9 Výška písma 5 mm

085483 5

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/Q mm

085481 5/Q

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/O mm

085481 5/O

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/, mm

085481 5/,

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/3 mm

085481 5/3

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/Z mm

085481 5/Z

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/9 mm

085481 5/9

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/A mm

085481 5/A

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/X mm

085481 5/X

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/K mm

085481 5/K

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/4 mm

085481 5/4

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5// mm

085481 5//

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/- mm

085481 5/-

Ocelová razidla, jednotlivě vyměnitelná k č. 085480 Výška písma / znak 5/B mm

085481 5/B

Držák znaků ocelový, jednotlivý k sadě č. 085480 Vhodné pro výšku skříňe 4-5 mm

085482 4-5