

HOLEX®
Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážěčem, tvar AD, SK 50 krátké, MK vnitřní: 4

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	301200 4
GTIN	4045197145949
Třída artiklu	32A

Popis
Provedení:

- **Uvnitř a vně broušeno.**
- **S otvorem Balluffchip.**

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) Nr. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308810– 308830.

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 12000 min⁻¹

Obvodová házivost: ≤ 8 μm

Délka vyložení rozměr A: 95 mm

Vnější Ø D: 48 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	95 mm
Morseův kužel vnitřní	4
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	SK 50 krátké
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 12000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 8 μm

Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308700 50
Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308830 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308812 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308810 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308820 50

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50

308740 50

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50