



3čelistové sklíčidlo ocel cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 200 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310500 200
GTIN	4019208025698
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Tělo z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 sada = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním a 1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313110 – 313140.

Barevný kód pro příslušenství: sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms

Průchod E: 55 mm

Výška bez čelistí H₁: 73,5 mm

Výška s čelistmi H₂: 106 mm

Středicí Ø B: 160 mm

Středicí hloubka C: 4 mm

4hran pro klíč K: 11 mm

Technický popis

Hmotnost	14,6 kg
Průchod E	55 mm
Středicí Ø B	160 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Výška s čelistmi H ₂	106 mm
Vnější Ø A	200 mm
Max. počet otáček	4000 min ⁻¹
4hran pro klíč K	11 mm
Výška bez čelistí H ₁	73,5 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	ocel
Barevný kód pro příslušenství	sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Čelisti pro vnější upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 200

315000 200

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 200 mm

314020 200

Čelisti pro vnitřní upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 200	315200 200
Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm	314600 200
Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm	314420 200
Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm	314620 200
Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 200 mm	314000 200
Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 200 mm	314400 200