



## Pásová bruska GI, Typ: 790202



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077613 790202
GTIN	2050001676764
Třída artiklu	03H

### Popis

#### Provedení:

Program pro broušení brousícím pásem GRIT GI pro vysoké nároky průmyslu: **Robustně konstruované, s mimořádně výkonnými motory.**

- **Vysoká efektivita díky nejlepšímu úběrovému výkonu.**
- **Vysoce výkonný motor s 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentovaný upínací pásovým systém,**
- **Vysoká bezpečnost práce: Doraz, brusná štěrбина a ochrana očí jsou nastavitelné individuálně.**

**Základní modul** pro průmyslové pásové broušení.

- **Pohodlná obsluha, chod bez vibrací.**
- **S konstantními otáčkami pro vysoký obráběcí výkon.**
- **Připravena pro možnost připojení na centrální odsávací zařízení.**

#### Použití:

Společně s podstavci stroje č. 077614 jako **pásová bruska, s rozšiřujícími moduly k broušení rádiusů, podélnému broušení, broušení ploch, středové broušení a začišťování.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně CEE zástrčky (16 A), 1 brusného pásu.

#### Upozornění:

Brusné pásy viz č. 558310 ff a č. 558453-56.

### Technický popis

Maximální otáčky 2. stupně

3000 min<sup>-1</sup>

Označení výrobce	GI 75 2H
Maximální otáčky 1. stupně	1500 min <sup>-1</sup>
Šířka pásma	75 mm
Hmotnost	65 kg
Délka pásma	2000 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pásové brusky

## Příslušenství

Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 120	558310 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 60	558453 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 60	558310 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 60	558454 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 80	558453 80
Strojní patka Typ 99001004	077614 99001004
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 80	558310 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 120	558453 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 120	558454 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558456 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 80	558454 80
Strojní patka Typ 99001003	077614 99001003
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558453 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 40	558310 40
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558454 36