



Sklíčidlo na klínové tyče se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 160/5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313140 160/5
GTIN	4019208227870
Třída artiklu	33R

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vyvrtávací hlavy DIN 702-3. S rozpěrným šroubem a maticí s nákrůžkem. Soustružnické sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Upozornění:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Technický popis

Upínací zdvih na čelist S	6,2 mm
Průchod E	42 mm
Ø středícího kužele B	82,563 mm
Vnější Ø A	164 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Maximální počet otáček	5400 min ⁻¹
Hmotnost	8,7 kg
Počet rozpěrných šroubů	4
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	5 - 161 mm
Typ	160
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	67 - 174 mm
Upínání krátký kužel	5
Klíč vnitřní 4hran K	10 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160	313250 160
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160	313210 160
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 160	313207 160

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ
sklíčidla 160

313205 160

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ
sklíčidla 160

313200 160