



Skříčidlo na klínové tyče se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 200/6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313140 200/6
GTIN	4019208227894
Třída artiklu	33R

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vyvrtávací hlavy DIN 702-3. S rozpěrným šroubem a maticí s nákrůžkem. Soustružnické skříčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Upozornění:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Technický popis

Upínání krátký kužel	6
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	7 - 207 mm
Typ	200
Maximální počet otáček	4600 min ⁻¹
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	71 - 214 mm
Ø středícího kužele B	106,375 mm
Upínací zdvih na čelist S	6,8 mm
Počet rozpěrných šroubů	4
Vnější Ø A	206 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M12
Hmotnost	16,5 kg
Průchod E	52 mm
Klíč vnitřní 4hran K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313250 200
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313207 200
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313205 200

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200

313200 200

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200

313210 200