



Sklíčidlo na klínové tyče se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 250/6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313140 250/6
GTIN	4019208227900
Třída artiklu	33R

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vyvrtávací hlavy DIN 702-3. S rozpěrným šroubem a maticí s nákrůžkem. Soustružnické sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Upozornění:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Technický popis

Upínací zdvih na čelist S	8 mm
Typ	250
Hmotnost	33 kg
Velikost rozpěrných šroubů	M12
Vnější Ø A	256 mm
Maximální počet otáček	4200 min ⁻¹
Průchod E	62 mm
Počet rozpěrných šroubů	4
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	8 - 253 mm
Ø středícího kužele B	106,375 mm
Upínání krátký kužel	6
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	99 - 261 mm
Klíč vnitřní 4hran K	14 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250	313210 250
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313200 250
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313207 250

Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250

313250 250

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250

313205 250