

HOLEX**Silové upínací pouzdro, BT 50, Ø D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302870 32
GTIN	4045197549099
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Chráněno antikorozním povlakem.**
- **Pracho- a vodotěsné.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.**
- **Flexibilní oblast upínání pomocí kleštín.**
- **Upínací síla až 1 000 Nm.**

Text upoutávky:

Vnitřní axiální vybrání brání efektivně prokluzování nástroje.

Vysoká radiální pevnost díky opakované přesnosti upínání proti dosedací rovině brání vychýlení a zajišťuje vysokou přesnost obrábění a dlouhou životnost nástroje.

Drážky ve tvaru T zachycují olej a mazivo, takže je zajištěn bezpečný přenos točivého momentu. Absolutně měkký chod upínací matice.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400.

Tažný čep č. 308760 - 308795.

Upínací kleštiny č. 309566 – 309570.

Technický popis

Vnější Ø upínacích kleštín D	66 mm
------------------------------	-------

Vhodný hákový klíč č. 628400	68 / 75
Délka vyložení rozměr A	105 mm
Upínací $\varnothing D_1$	32 mm
Upnutí	BT 50
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Hákový klíčs nose Pro matice s vnějším \varnothing 68/75 mm	628400 68/75
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací \varnothing d 25 mm	309570 25
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací \varnothing d 18 mm	309570 18
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací \varnothing d 8 mm	309570 8
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací \varnothing d 10 mm	309570 10
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací \varnothing d 16 mm	309570 16
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací \varnothing d 12 mm	309570 12
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací \varnothing d 20 mm	309570 20
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací \varnothing d 6 mm	309570 6