

Mitutoyo**Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem, Rozsah měření: 18-35 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	435202 18-35
GTIN	4946368612508
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Samostředící vnitřní měřicí přístroj se třemi příkládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdrem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na \varnothing otvoru.

Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

Použití:

Jako samostředící komparační měřicí přístroj pro kontrolu \varnothing přesnosti, válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

Rozsah dodávky:

Včetně úchylkoměru č. 432050 vel. 10/58 s odečítáním po 1/100 mm.

Kalibrování: C4

Přesnost opakování bez úchylkoměru: 0,5 μ m

Hloubka měření: 100 mm

Počet měřicích čepů: 9

Středící talíř šířka: 12,7 mm

Technický popis

Rozsah měření	18 - 35 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 μ m
Počet měřicích čepů	9

Hloubka měření	100 mm
Středicí talíř šířka	12,7 mm
Norma	Výrobní norma
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C1
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	013210 10
Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	013520 60
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	012930 60
Kalibrace DAkkS Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023220 60
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023210 60

Příslušenství

Distanční kroužek vnitřní Ø 5,3 mm Šířka kroužku 0,5 mm	435220 0,5
Distanční kroužek vnitřní Ø 5,3 mm Šířka kroužku 1 mm	435220 1
úchylkoměr Rozsah měření / Ø pouzdra 10/58 mm	432050 10/58
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU 1 ks Typ 18-35	439914 18-35