

**HOLEX****Hloubkoměr s úchylkoměrem, analogový, Rozsah měření: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434805 30
GTIN	4031452161892
Třída artiklu	42C

**Popis****Provedení:**

Kalený můstek s jemně lapovanou dosedací plochou. Díky upínacím kleštinám bezpečné upnutí úchylkoměru. **Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí – možnost přímého odečítání hloubky měření.** Hloubku měření lze zvětšit různě dlouhými dotykovými nástavci (č. 434920).

**Rozsah dodávky:**

Včetně úchylkoměru č. 434807 vel. 10 resp. 30.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení pro měřicí dotyky č. 434920.

**Technický popis**

Kalibrování	C8
Kalibrování	C1
Můstek délka	80 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Můstek šířka	16 mm

Rozsah měření	30 mm
Ø dotyku	5 mm
Ø úchylkoměru	58 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	20 µm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

## Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	023000 30
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100
Kalibrování Měřicí můstek Typ B	023360 B

## Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí Rozsah měření 30 mm	434807 30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Rýhovaná matice Závit M14X0,5	434806 M14X0,5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15