



3čelistové sklíčidlo litina cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 160 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310100 160
GTIN	4019208025872
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Tělo z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 sada = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním a 1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313110 – 313140.

Barevný kód pro příslušenství: sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms

Průchod E: 42 mm

Výška bez čelistí H₁: 65 mm

Výška s čelistmi H₂: 91 mm

Středicí Ø B: 125 mm

Středicí hloubka C: 4 mm

4hran pro klíč K: 10 mm

Technický popis

Hmotnost	8,2 kg
4hran pro klíč K	10 mm
Max. počet otáček	3500 min ⁻¹
Vnější Ø A	160 mm
Průchod E	42 mm
Výška bez čelistí H ₁	65 mm
Středicí Ø B	125 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Výška s čelistmi H ₂	91 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	litina
Barevný kód pro příslušenství	sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm

314020 160

Čelisti pro vnější upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160

315000 160

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm

314600 160

Čelisti pro vnitřní upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160

315200 160

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm

314000 160

Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm

314630 160

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm

314620 160