



## Skříčidlo na klínové tyče se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-4, Typ: 200



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313120 200
GTIN	4019208227788
Třída artiklu	33R

### Popis

#### Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

#### Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

#### Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému skříčidlu.

#### Materiál:

### Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

#### Upozornění:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

## Technický popis

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	7 - 207 mm
Upínací zdvih na čelist S	6,8 mm
Středicí Ø B	185 mm
Vnější Ø A	206 mm
Typ	200
Hmotnost	18,6 kg
Maximální počet otáček	4600 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	71 - 214 mm
Průchod E	52 mm
Výška sklíčidla D	81 mm
Klíč vnitřní 4hran K	12 mm
Norma	DIN 702-4
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhmm
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

## Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313205 200
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313250 200
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313207 200
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313210 200

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ  
sklíčidla 200

---

313200 200