



Sklíčidlo na klínové tyče se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 315/8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313140 315/8
GTIN	4019208227931
Třída artiklu	33R

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
- S čelistovou pojistkou, středící upínání.
- Velká průchodnost.
- Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
- Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
- Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
- Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
- Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
- Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro vyvrtávací hlavy DIN 702-3. S rozpěrným šroubem a maticí s nákrůžkem. Soustružnické sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na vyvrtávací hlavu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Upozornění:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).

Technický popis

Hmotnost	60 kg
Ø středícího kužele B	139,719 mm
Upínání krátký kužel	8
Velikost rozpěrných šroubů	M16
Maximální počet otáček	3300 min ⁻¹
Počet rozpěrných šroubů	4
Průchod E	87 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	12 - 323 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	102 - 319 mm
Upínací zdvih na čelist S	10,2 mm
Vnější Ø A	322 mm
Typ	315
Klíč vnitřní 4hran K	17 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313200 315
Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315	313250 315
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313205 315

Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 315

313207 315

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315

313210 315