



## Digitální univerzální hloubkoměr, Rozsah měření: 400mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	418770 400
GTIN	2050001670861
Třída artiklu	46P

### Popis

#### Provedení:

Variabilní univerzální hloubkoměr s vyměnitelnými měřicími nástavci. Pro měření zápichů, drážek, vybrání, odsazení, atd. Měřicí plochy jemně lapované.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Hloubkoměr, měřicí nástavec s dvojitém háčkem č. 418772 vel. A, 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948. Měřicí nástavce č. 418772. Měřicí můstek č. 418774.

### Technický popis

Délka můstku	150 mm
Kalibrování	A2
Rozsah měření	0 - 400 mm
Rozhraní	Rozhraní USB.
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Průřez měřicí lišty	12×4 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Přepínatelný odečet	0,01 mm

Mezní chyba	0,03 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

## Služby

Kalibrace hloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 500 mm	021220 500
Kalibrace DAkkShloubkoměru s háčkem Maximální rozsah měření 500 mm	021230 500

## Příslušenství

Měřicí nástavec pro hloubkoměry č. 418770 Délka můstku 500 mm	418774 500
Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Měřicí nástavec pro hloubkoměry č. 418770 Typ A	418772 A
Měřicí nástavec pro hloubkoměry č. 418770 Délka můstku 600 mm	418774 600
Měřicí nástavec pro hloubkoměry č. 418770 Typ C	418772 C
Měřicí nástavec pro hloubkoměry č. 418770 Typ B	418772 B
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Měřicí nástavec pro hloubkoměry č. 418770 Typ D	418772 D

Měřicí nástavec pro hloubkoměry č. 418770 Délka můstku 400 mm	418774 400
Připojovací kabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975