



Pásová bruska GI, Typ: 790205



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077613 790205
GTIN	2050001676788
Třída artiklu	03H

Popis

Provedení:

Program pro broušení brousícím pásem GRIT GI pro vysoké nároky průmyslu: **Robustně konstruované, s mimořádně výkonnými motory.**

- **Vysoká efektivita díky nejlepšímu úběrovému výkonu.**
- **Vysoce výkonný motor s 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentovaný upínací pásovým systém,**
- **Vysoká bezpečnost práce: Doraz, brusná štěrbina a ochrana očí jsou nastavitelné individuálně.**

Základní modul pro průmyslové pásové broušení.

- **Pohodlná obsluha, chod bez vibrací.**
- **S konstantními otáčkami pro vysoký obráběcí výkon.**
- **Připravena pro možnost připojení na centrální odsávací zařízení.**

Použití:

Společně s **podstavci stroje** č. 077614 jako **pásová bruska, s rozšiřujícími moduly k broušení rádiusů, podélnému broušení, broušení ploch, středové broušení a začišťování.**

Rozsah dodávky:

Včetně CEE zástrčky (16 A), 1 brusného pásu.

Upozornění:

Brusné pásy viz č. 558310 ff a č. 558453-56.

Technický popis

Šířka pásma	150 mm
-------------	--------

Hmotnost	82 kg
Maximální otáčky 1. stupně	1500 min ⁻¹
Označení výrobce	GI 150 2H
Maximální otáčky 2. stupně	3000 min ⁻¹
Délka pásma	2000 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pásové brusky

Příslušenství

Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 60	558453 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 120	558454 120
Strojní patka Typ 99001003	077614 99001003
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 120	558330 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 80	558454 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558456 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 60	558330 60
Strojní patka Typ 99001004	077614 99001004
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558453 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 40	558330 40
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 120	558453 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 80	558330 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558454 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 60	558454 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 80	558453 80