



Pásová bruska GI, Typ: 790204



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077613 790204
GTIN	2050001676771
Třída artiklu	03H

Popis

Provedení:

Program pro broušení brousícím pásem GRIT GI pro vysoké nároky průmyslu: **Robustně konstruované, s mimořádně výkonnými motory.**

- **Vysoká efektivita díky nejlepšímu úběrovému výkonu.**
- **Vysoce výkonný motor s 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentovaný upínací pásovým systém,**
- **Vysoká bezpečnost práce: Doraz, brusná štěrbina a ochrana očí jsou nastavitelné individuálně.**

Základní modul pro průmyslové pásové broušení.

- **Pohodlná obsluha, chod bez vibrací.**
- **S konstantními otáčkami pro vysoký obráběcí výkon.**
- **Připravena pro možnost připojení na centrální odsávací zařízení.**

Použití:

Společně s **podstavci stroje** č. 077614 jako **pásová bruska, s rozšiřujícími moduly k broušení rádiusů, podélnému broušení, broušení ploch, středové broušení a začišťování.**

Rozsah dodávky:

Včetně CEE zástrčky (16 A), 1 brusného pásu.

Upozornění:

Brusné pásy viz č. 558310 ff a č. 558453-56.

Technický popis

Maximální otáčky 2. stupně	3000 min ⁻¹
----------------------------	------------------------

Šířka pásma	150 mm
Maximální otáčky 1. stupně	3000 min ⁻¹
Hmotnost	82 kg
Označení výrobce	GI 150
Délka pásma	2000 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pásové brusky

Příslušenství

Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 120	558330 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 80	558330 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 120	558453 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 60	558453 60
Strojní patka Typ 99001004	077614 99001004
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 60	558330 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 80	558453 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558453 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 120	558454 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 60	558454 60
Strojní patka Typ 99001003	077614 99001003
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 80	558454 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558456 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558454 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 40	558330 40