

Mitutoyo**Sada přesných vnitřních měřicích přístrojů s úchylkoměrem, Rozsah měření: 18-150 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	435206 18-150
GTIN	4946368613406
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Samostředící vnitřní měřicí přístroj se třemi příkládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na Ø otvoru.

Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

Použití:

Jako samostředící komparační měřicí přístroj pro kontrolu přesnosti, válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

Rozsah dodávky:

Včetně úchylkoměru č. 432050 vel. 10/58 s odečítáním po 1/100 mm.

3 vnitřní měřicí přístroje č. 435202, navíc s měřicími čepy, nástavci a měřicími kroužky.

Kalibrování: S9

Přesnost opakování bez úchylkoměru: 0,5 µm

Hloubka měření: 100 - 150 mm

Počet přístrojů pro přesné měření: 3

Počet měřicích čepů: 26

Počet měřicích destiček: 4

Technický popis

Počet přístrojů pro přesné měření	3
Rozsah měření	18 - 150 mm
Počet měřicích čepů	26
Počet měřicích destiček	4
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 µm
Hloubka měření	100 - 150 mm
Norma	Výrobní norma
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C1
Kalibrování	S9
Druh produktu	2bodový přesný vnitřní měřicí přístroj

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	013210 10
Kalibrování Přístroje na přesné vnitřní měření Rozsah měření 18-150 mm	011290 18-150
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Přístroje na přesné vnitřní měření Rozsah měření 18-150 mm	020580 18-150
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10

Příslušenství

Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 2 mm	435230 2
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 3 mm	435230 3
Prodloužení (50 mm)	435210
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 0,5 mm	435230 0,5
Distanční kroužek vnitřní Ø 5,3 mm Šířka kroužku 0,5 mm	435220 0,5
	435202 50-150

Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem Rozsah měření
50-150 mm

Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem Rozsah měření
35-60 mm

435202 35-60

Distanční kroužek vnitřní Ø 5,3 mm Šířka kroužku 1 mm

435220 1

úchylkoměr Rozsah měření / Ø pouzdra 10/58 mm

432050 10/58

Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 1 mm

435230 1

Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem Rozsah měření
18-35 mm

435202 18-35