

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitální dutinoměr, Rozsah měření: 30-50 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	438974 30-50
GTIN	2050001055224
Třída artiklu	46Q

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním **přednastavených hodnot** mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081556 vel. LR3, návod k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér na datový kabel č. 498954 vel. A2; datový kabel č. 497440.

Norma: Výrobní norma

Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Rozhraní: Rozhraní USB.

Rozhraní: Rozhraní Digimatic

Ochranná třída IP: IP 67

Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Kroková hodnota číslic: 0,01 mm

Mezní chyba: 0,03 mm

Přesnost opakování: 0,01 mm

Ø tvrdokovové dotykové kuličky: 1 mm

minimální šířka drážky: 1,2 mm

Maximální hloubka drážky: 7 mm

Technický popis

Maximální hloubka drážky	7 mm
--------------------------	------

Měřicí síla	1,1 - 1,6 N
minimální šířka drážky	1,2 mm
Rozsah měření	30 - 50 mm
Kroková hodnota číslic	0,01 mm
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	1 mm
Max. délka dotyk. ramena L (hloubka měření)	85 mm
Přesnost opakování	0,01 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081561 LR3
Počet obsažených baterií	1
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB.
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP	IP 67
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	Dutinoměry

Služby

Kalibrování Tloušťkoměr a dutinoměř	013850
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Tloušťkoměr a dutinoměř	011320

Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB	498975
Přijímač/rozhraní klávesnice USB	498965

Připojovací kabel Typ D2	497440 D2
Připojovací kabel Typ D1	497440 D1
Adaptér rozhraní Typ A2	498954 A2
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081556 LR3
Vysílač Typ S2	498966 S2
Připojovací kabel Typ USB2	497440 USB2