



Sada dutinoměřů XT, Rozsah měření: 10-20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428550 10-20
GTIN	5051102212131
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. „Micro“ - provedení s vylepšeným rozlišením 2 µm.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428500, nastavovací kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

Technický popis

Počet stavěcích kroužků	2
Rozsah měření	10 - 20 mm
Nastavovací kroužek Ø	12,5 / 20 mm
Počet mikrometrů	3

Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Příslušenství

Dutinoměr XT Rozsah měření 10-12,5 mm	428500 10-12,5
Dutinoměr XT Rozsah měření 16-20 mm	428500 16-20
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Dutinoměr XT Rozsah měření 12,5-16 mm	428500 12,5-16
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm	484030 14
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm	484030 18
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/100	428510 3/100
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm	484030 11
Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/76	428510 2/76
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 16-20 mm	428605 16-20
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 16-20 mm	428745 16-20

Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 16-20
mm

428746 16-20