



## Dutinoměr XT, Rozsah měření: 12,5-16mm



### Údaje o objednávce

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 428500 12,5-16 |
| GTIN           | 5051102212209  |
| Třída artiklu  | 46B            |

### Popis

#### Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 – 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

„Micro“ - provedení s vylepšeným rozlišením 2 µm.

#### Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

### Technický popis

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Rozsah měření                 | 12,5 - 16 mm |
| Hloubky měřené s prodloužením | 162 mm       |
| Standardně měřené hloubky     | 62 mm        |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Rozměr a              | 0,5 mm            |
| Mezní chyba           | 0,004 mm          |
| Rozlišení             | 0,002 mm          |
| Norma                 | DIN 863           |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm           |
| Měřicí technika       | analogové         |
| Obal                  | Stabilní box      |
| Kalibrování           | B6                |
| Druh produktu         | 3bodový dutinoměr |

## Služby

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm     | 022500 20  |

## Příslušenství

|   |                |
|---|----------------|
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 15 mm           | 484030 15      |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/100                      | 428510 3/100   |
| Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 12,5-16 mm         | 428605 12,5-16 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm           | 484030 16      |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm           | 484030 14      |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 12 mm           | 484030 12      |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 13 mm           | 484030 13      |
| Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 12,5-16 mm      | 428745 12,5-16 |
| Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 12,5-16 mm | 428746 12,5-16 |