

Mitutoyo**Digitální dutinoměř, Rozsah měření: 12-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429110 12-16
GTIN	4946368562841
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Nízká spotřeba elektrického proudu. S ukazatelem nabití a poruchovým ukazatelem.

Měřicí plochy a opotřebitelné součásti z tvrdokovu, od vel. 12 – 16 jsou měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445, prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Upozornění:

Na poprávku k dodání až do měřicího rozsahu 300 mm.

Technický popis

Rozsah měření	12 - 16 mm
Hloubky měřené s prodloužením	226 mm
Rozměr a	0,3 mm
Standardně měřené hloubky	76 mm
Mezní chyba	0,002 mm
Rozlišení	0,001 mm

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20

Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm	484030 14
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm	484030 16
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/150	429010 2/150
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 13 mm	484030 13
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 12 mm	484030 12
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 15 mm	484030 15
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1