



Modulární svěrák, Šířka čelistí A: 150/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	362100 150/3
GTIN	2050001077493
Třída artiklu	35G

Popis

Provedení:

- **Jednoduché mechanické ovládání (do 3,5 t).**
- **Snadné nastavování upínací šířky.**
- **Strojní svěrák s vtahovacími čelistmi.**
- **Povrchově kalené HRC 60.**
- **Rovnoběžnost 0,02 mm.**

Rozsah dodávky:

Včetně vtahovacích čelistí, 1 dorazu obrobku, 2 kusů drážkových kamenů č. 362160 vel. 16/16, 1 upínacího klíče, 1 klíče s příčnou rukojetí.

Upozornění:

Jiné lícované drážkové kameny viz č. 362160.

Technický popis

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Gerardi 150
Lícovaná drážka příčná n	16 mm
Výška základního tělesa G	50 mm
Rozsah upínání b	300 mm
Výška čelistí C	50 mm
Šířka čelistí A	150 mm

Hmotnost	40 kg
Celková délka L	520 mm
Lícovaná drážka podélná l	16 mm
Maximální upínací síla při 80 Nm	30 kN
Řada	Gerardi 150
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 20/16 mm	362160 20/16
Úhlová nastavbová čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362130 150
Prizmatická čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362125 150
Podélně drážkovaná předsazovací čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362146 150
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 12/16 mm	362160 12/16
Hladká předsazovací čelist, tvrdá (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362147 150
Střední čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362142 150
Upínací prvek kompletní (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362144 150
Prizmatická nastavbová čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362135 150
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 16/16 mm	362160 16/16
Modulární prvek pohyblivý (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362145 150
Modulární prvek pevný (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362150 150
Pár upínek Pro šířku čelistí 150 mm	362120 150
Hladká předsazovací čelist, měkká (kus) Pro šířku čelistí 150 mm	362148 150
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 14/16 mm	362160 14/16

Pohyblivá čelist (kus) Pro šířku čelistí 150 mm

362143 150

Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky /
lícovaná drážka 18/16 mm

362160 18/16