

Mitutoyo**Digitální třmenový mikrometr pro měření závitů, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421650 25-50
GTIN	4946368500836
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Výrazný (výška 7,5 mm), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia. Slinuté, nejjemněji lapované tvrdokovové měřicí plochy, měřicí vřeteno kalené a broušené. Zajištění pomocí aretačního šroubu. Měřicí tlak při použití jemné řehtačky 5 – 10 N.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, vč. 1 nastavovací měřky. 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Bez měřicích nástavců.**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497445.

Hlavice pro měření závitů č. 421652.

Technický popis

Rozsah měření	25 - 50 mm
Kalibrování	B1
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022000 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

Příslušenství

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání 2-3 mm	421652 2-3
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
	421652 5,5-7

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání
5,5-7 mm

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity, pár Stoupání
3,5-5 mm

421652 3,5-5