

Mitutoyo**Digitální posuvné měřítko se systémem AOS s kulatým hloubkoměrem a datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412671 150
GTIN	4946368667904
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém **AOS (Advanced Onsite Sensor)** nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.

- **Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.**
- **Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.**

S **posouvacím kolečkem.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080 a č. 497100 s datovým tlačítkem.

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.

Technický popis

Norma	ISO 13385
Provozní doba	20000 h
Délka měřicí čelisti	40 mm
Výška číslic LCD displeje	9 mm
Hloubkoměr	Ø 1,9
Kalibrování	A1

Hnací váleček	ano
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Rozlišení	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí postup měřicího přístroje	Elektromagnetický indukční proces
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Vysílač Typ S1	498966 S1
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Rozhraní klávesnice USB Typ D2	498963 D2

Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1
Kryt přihrádky na baterie Typ B	412239 B