

Mitutoyo**Čelistový vnitřní mikrometr, Rozsah měření: 5-30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Kompletně kalené, broušené a lapované vřeteno. Zúžené a zaoblené měřicí čelisti jsou osazeny tvrdokovem. Díky vestavěné ráčně konstantní tlak měření. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílky a číslicemi. Chromovaný měřicí válec. S nastavným a stavěcím šroubem.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Ø měřicího válce	18 mm
Rozsah měření	5 - 30 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	5 µm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B4
Druh produktu	Čelistový vnitřní mikrometr

Služby

Kalibrace Čelistový vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm

022360 50

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 19 mm	484030 19
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 4 mm	484030 4
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 3 mm	484030 3
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm	484030 11
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm	484030 7
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 8 mm	484030 8
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 6 mm	484030 6
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm	484030 14
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 25 mm	484030 25
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 12 mm	484030 12
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm	484030 16
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 24 mm	484030 24
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 5 mm	484030 5
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm	484030 9
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 26 mm	484030 26
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 28 mm	484030 28
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm	484030 20
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 10 mm	484030 10
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm	484030 18
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 15 mm	484030 15
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 13 mm	484030 13
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 17 mm	484030 17

