

## Mezní kalibry drážek hřídelů, A–ZC, Jmenovitý rozměr: 5mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484406 5      |
| GTIN           | 2050001063151 |
| Třída artiklu  | 48B           |

### Popis

#### Provedení:

Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s **přídavkem na opotřebování** dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.

Mezní kalibr drážek hřídelů až do ISO **tolerančního pole A – ZC** ve **stupních základní tolerance 7–13**. Při objednávce je třeba uvést jmenovité rozměry, toleranční pole a stupeň základní tolerance resp. třídu tolerance, např. č. 484406 vel. 10M6.

#### Použití:

Ke kontrole lícování ploch např. drážek.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Upozornění:

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávce uveďte **toleranční pole (A – ZC)** a jakost (7–13), např. č. 484406 vel. **10M6**. Mezní kalibr drážek hřídelů s rozměrovými mezistupni a všechny jmenovité rozměry s číselnou tolerancí viz č. 484409; 484411.

### Technický popis

|                  |      |
|------------------|------|
| Jmenovitý rozměr | 5 mm |
| Toleranční pole  | A    |
| Toleranční pole  | B    |
| Toleranční pole  | C    |
| Toleranční pole  | CD   |
| Toleranční pole  | D    |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Toleranční pole | E  |
| Toleranční pole | EF |
| Toleranční pole | F  |
| Toleranční pole | FG |
| Toleranční pole | G  |
| Toleranční pole | H  |
| Toleranční pole | J  |
| Toleranční pole | JS |
| Toleranční pole | M  |
| Toleranční pole | K  |
| Toleranční pole | N  |
| Toleranční pole | P  |
| Toleranční pole | S  |
| Toleranční pole | R  |
| Toleranční pole | T  |
| Toleranční pole | U  |
| Toleranční pole | X  |
| Toleranční pole | V  |
| Toleranční pole | U  |
| Toleranční pole | Z  |
| Toleranční pole | ZB |
| Toleranční pole | ZA |
| Toleranční pole | ZC |
| Kvalita         | 7  |
| Kvalita         | 8  |
| Kvalita         | 9  |
| Kvalita         | 10 |
| Kvalita         | 11 |
| Kvalita         | 12 |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Kvalita                | 13                          |
| Norma                  | DIN EN ISO 1938-1           |
| Materiál               | kalená ocel                 |
| Atribut názvu produktu | A-ZC                        |
| Kalibrování            | L6                          |
| Druh produktu          | Mezní kalibr drážek hřídele |

### Služby

|   |           |
|---|-----------|
| KalibrováníMezní válečkový kalibr Maximální Ø 20 mm | 028300 20 |
|---|-----------|