



## Sada dutinoměrů XT, Rozsah měření: 20-50mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem.

#### Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

#### Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428500, nastavovací kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

### Technický popis

Rozsah měření	20 - 50 mm
Počet stavěcích kroužků	2
Počet mikrometrů	3
Nastavovací kroužek Ø	20 / 35 mm

Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Dutinoměr XT Rozsah měření 25-35 mm	428500 25-35
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150
Dutinoměr XT Rozsah měření 35-50 mm	428500 35-50
Dutinoměr XT Rozsah měření 20-25 mm	428500 20-25
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 35-50 mm	428605 35-50
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 20-25 mm	428745 20-25
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 20-25 mm	428746 20-25
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 25-35 mm	428745 25-35
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 25-35 mm	428746 25-35
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 35-50 mm	428745 35-50
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 35-50 mm	428746 35-50