



## Sada dutinoměrů XT, Rozsah měření: 50-100mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428550 50-100
GTIN	5051102077785
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem.

#### Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

#### Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428500, nastavovací kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

### Technický popis

Počet stavěcích kroužků	2
Počet mikrometrů	3
Rozsah měření	50 - 100 mm
Nastavovací kroužek Ø	65 / 80 mm

Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Dutinoměr XT Rozsah měření 65-80 mm	428500 65-80
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm	484030 70
Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 80-100 mm	428605 80-100
Dutinoměr XT Rozsah měření 80-100 mm	428500 80-100
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 50-65 mm	428605 50-65
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 65-80 mm	428605 65-80
Dutinoměr XT Rozsah měření 50-65 mm	428500 50-65
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 50-65 mm	428745 50-65
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 50-65 mm	428746 50-65
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 65-80 mm	428745 65-80
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 65-80 mm	428746 65-80
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 80-100 mm	428745 80-100
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 80-100 mm	428746 80-100

