

**Sada dutinoměrů IMICRO, Rozsah měření: 40-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i **ve velkých hloubkách měření** (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředící a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním osy** prvního řádu).

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428800 a nastavovací kroužky. Prodloužení 150 mm č. 428802.

Technický popis

Počet mikrometrů	6
Rozsah měření	40 - 100 mm
Nastavovací kroužek Ø	50 / 70 / 90 mm
Mezní chyba	0,004 / 0,005 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

Příslušenství

Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 90-100 mm	428800 90-100
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 70-80 mm	428800 70-80
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 40-50 mm	428800 40-50
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm	484030 65
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 50-60 mm	428800 50-60
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 80-90 mm	428800 80-90
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Dutinoměr IMICRO Rozsah měření 60-70 mm	428800 60-70
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 85 mm	484030 85