



## Sada digitálních 3bodových dutinoměů, Rozsah měření: 20-40mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním** prvního řádu). Samostředící a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný **měřicí systém CAPA  $\mu$** . Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměr č. 428830, prodloužení č. 428802 a nastavovací kroužky.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

#### Upozornění:

Středící zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

### Technický popis

Rozsah měření	20 - 40 mm
---------------	------------

Nastavovací kroužek Ø	25 / 35 mm
Počet měřicích hlav	4
Počet stavěcích kroužků	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 33 mm	484030 33
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO Rozsah měření 35-40 mm	428830 35-40
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 37 mm	484030 37
Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO Rozsah měření 20-25 mm	428830 20-25

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22
Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 27 mm	484030 27