



Sada digitálních 3bodových dutinoměů, Rozsah měření: 40-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro **vysoce přesné měření** otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (**žádná chyba překlápěním** prvního řádu). Samostředící a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný **měřicí systém CAPA μ** . Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměr č. 428830, prodloužení č. 428802 a nastavovací kroužky.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428802, datový kabel, rádiový vysílač č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

Upozornění:

Středící zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.

Technický popis

Počet stavěcích kroužků	3
-------------------------	---

Nastavovací kroužek Ø	50 / 70 / 90 mm
Rozsah měření	40 - 100 mm
Počet měřicích hlav	6
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm	484030 65
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
	428830 90-100

Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO Rozsah měření
90-100 mm

Prodloužení pro dutinoměr IMICRO Typ 4/150

428802 4/150

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 85 mm

484030 85

Digitální 3bodový dutinoměr IMICRO Rozsah měření 40-50
mm

428830 40-50

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm

484030 95

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032