

**Mitutoyo****Sada 3bodových digitálních dutinoměů, Rozsah měření: 12-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429260 12-25
GTIN	4946368636726
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

**3bodové dutinoměry pro rychlé měření** Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle **tvrdokovový kužel**.

**Výhoda:**

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

**Funkce:**

- **Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).**
- **Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.**
- **Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.**
- **Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.**

**Rozsah dodávky:**

Digitální dutinoměry č. 429250, kontrolní kroužky.

**Technický popis**

Počet měřicích hlav	3
---------------------	---

Počet stavěcích kroužků	2
Rozsah měření	12 - 25 mm
Nastavovací kroužek Ø	16 / 20 mm
Mezní chyba	0,005 / 0,006 mm
Rozlišení	0,001 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

## Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 12-25 mm	020550 12-25
--	--------------

## Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm	484030 18
Vysílač Typ S1	498966 S1
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 23 mm	484030 23
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm	484030 14
Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/150	429010 2/150
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975