

**Mitutoyo****Sada 3bodových digitálních dutinoměů, Rozsah měření: 50-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429260 50-100
GTIN	4946368636740
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

**3bodové dutinoměry pro rychlé měření** Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle **tvrdokovový kužel**.

**Výhoda:**

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

**Funkce:**

- **Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).**
- **Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.**
- **Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.**
- **Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.**

**Rozsah dodávky:**

Digitální dutinoměry č. 429250, kontrolní kroužky.

**Technický popis**

Počet stavěcích kroužků	2
-------------------------	---

Počet měřicích hlav	4
Rozsah měření	50 - 100 mm
Nastavovací kroužek Ø	62 / 87 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,001 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

## Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Příslušenství

Vysílač Typ S1	498966 S1
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm	484030 70
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	429010 4/150
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1