

Mitutoyo

Sada dutinoměrů Holtest pro měření slepých otvorů, Rozsah měření: 20-50mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 429055 20-50 |
| GTIN | 4946368517599 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis

Provedení:

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehačkou.

Provedení slepých otvorů. **Měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.**

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 429005. Kontrolní kroužky podobné č. 484030, prodloužení 150 mm č. 429010.

Technický popis

| | |
|-----------------------|---------------|
| Nastavovací kroužek Ø | 25 / 40 mm |
| Rozsah měření | 20 - 50 mm |
| Počet mikrometrů | 4 |
| Mezní chyba | 0,006 mm |
| Rozlišení | 0,005 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Měřicí technika | analogové |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | S6 |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |

Služby

| | |
|---|--------------|
| KalibraceSada dutinoměrů Rozsah měření 20-50 mm | 020550 20-50 |
|---|--------------|

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Dutinoměr Holtestpro měření slepých otvorů Rozsah měření 20-25 mm | 429005 20-25 |
| Dutinoměr Holtestpro měření slepých otvorů Rozsah měření 30-40 mm | 429005 30-40 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm | 484030 45 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm | 484030 35 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 27 mm | 484030 27 |
| Dutinoměr Holtestpro měření slepých otvorů Rozsah měření 25-30 mm | 429005 25-30 |
| Dutinoměr Holtestpro měření slepých otvorů Rozsah měření 40-50 mm | 429005 40-50 |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150 | 429010 3/150 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm | 484030 22 |