



Vysokotlaký svěrák, Šířka čelistí: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	362010 160
GTIN	4045197233844
Třída artiklu	32F

Popis

Provedení:

- Základní těleso a pohyblivé horní saně ze sférické litiny GGG 60, kalené a broušené vodící lože.
- Posilovač s mechanicko-hydraulickým funkčním principem s přesnou předvolbou upínací síly.
- Bezúdržbové a kompletně zapouzdřené vysokotlaké vřeteno.
- Sériově s kalenými a broušenými hladkými upínacími čelistmi.
- Spodní část s podélnými a příčnými drážkami umožňuje přesné a rychlé vyrovnání upínače v podélném a příčném směru.

Použití:

- Pro absolutně bezpečné upínání bez vibrací při nejvyšších silách řezu a posuvu.
- Úzké výrobní tolerance umožňují dodatečnou nastavbu několika svěráků vedle sebe.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 upínek, 1 páru kalených upínacích čelistí, ruční kličky.

Zvláštní příslušenství:

- Vyrovnávací a upevňovací sada viz č. 360530; příslušenství viz č. 362015 – 362025.
- Další čelisti viz č. 362400 – 362620.

Upozornění:

K montáži čelistí z příslušenství musí být standardní čelisti demontovány.

K použití čelistí č. 362400 – 362620 demontujte standardní nastavbovou čelist, následně můžete namontovat nastavbové čelisti č. 362400 - 362620 na prostřední otvor M10.

Technický popis

Výška dosedací plochy G +0,02	80 mm
-------------------------------	-------

Upínací síla	50 kN
L ₃	95 mm
Hmotnost	50 kg
Rozsah upínání b rozšířený	365 mm
L ₂	90 mm
Výška základního tělesa c	130 mm
L ₄	575 - 880 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	HD-HOLEX
Velikost závitu d ₁	M16
Šířka čelistí	160 mm
Rozsah upínání b I	0 - 155 mm
Rozsah upínání b II	150 - 305 mm
Délka základního tělesa a	570 mm
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Náhradní klika Pro šířku čelistí 125/160 mm	360810 125/160
Pár upínacích čelistí, hladké Pro šířku čelistí 160 mm	362420 160
Pár válečkových vtahovacích čelistí Pro šířku čelistí 160 mm	362460 160
Pár prizmatických čelistí Pro šířku čelistí 160 mm	362500 160
Sada upínek 2dílná Pro šířku čelistí 125/160 mm	360750 125/160
Pár základních čelistí měkké Pro šířku čelistí 160 mm	362520 160
Pár náhradních listových per Pro šířku čelistí 160 mm	362620 160
Pár čelistí s listovými pery Pro šířku čelistí 160 mm	362600 160
Pár upínacích čelistí s podélnými a příčnými drážkami Pro šířku čelistí 160 mm	362400 160
Otočná deska Pro šířku čelistí 160 mm	362015 160