

**Garant****Plstěné lešticí tělísko Ø stopky 3 mm, Typ: ZY0610****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552100 ZY0610
GTIN	4045197240019
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Plstěná lešticí tělíska s dlouhou životností se **středně tvrdou plstí se zvláště stabilním tvarem.**

**Použití:**

Pro předleštování a leštění na vysoký lesk předbroušených povrchů s vysokým nárokem na přesné geometrické tvary.

**Upozornění:**

Plstěná lešticí tělíska se musí používat společně s **brusnými a lešticími pastami** jako č. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Stupeň tvrdosti: střední

Ø hlavy: 6 mm

Délka hlavy: 10 mm

Stopka Ø: 3 mm

**Technický popis**

Ø hlavy	6 mm
Stopka Ø	3 mm
Délka hlavy	10 mm

Stupeň tvrdosti	střední
Doporučená obvodová rychlost	5 - 10 m/s
Druh produktu	Lešticí tělísko

## Příslušenství

Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 3 µm	552330 3
Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 1 µm	552330 1
Blok lešticí pasty Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Blok lešticí pasty Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Diamantová brusná pasta 10 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 15 µm	552340 15
Diamantová brusná pasta 10 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 1 µm	552340 1
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 280	552250 280
Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 10 µm	552330 10
Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 0,5 µm	552330 0,5
Diamantová brusná pasta 10 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 7 µm	552340 7
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 150	552250 150
Diamantová brusná pasta 10 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 10 µm	552340 10
Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 15 µm	552330 15

Blok leštící pasty Unipol® Barva WHITE	555740 WHITE
Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 7 µm	552330 7
Diamantová brusná pasta 10 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 3 µm	552340 3
Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická Zrno diamantové brusné pasty 30 µm	552330 30