


Garant**Sada řezného nářadí UNF v plastovém kufříku, Pro jednotný jemný závit UNF: UNF1/4-3/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	145965 UNF1/4-3/4
GTIN	4045197878588
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Stabilní plastový kufřík s rukojetí pro přenášení a se 2 zámky. Každý z nástrojů je bezpečně uložen v pěnové vložce a díky přehlednému uspořádání je pohotově po ruce. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

Použití:

Pro **jednotný jemný závit UNF** ASME-B1.1.

Obsah:

Po 1 sadě ručních závitníků č. 130750: vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

Po 1 závitovém očku č. 142620: vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

Po 1 nastavitelném vratidle č. 148410: vel. 1.1/2; 2; 4

Po 1 držáku závitového oka č. 149310: vel. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

1 šroubovák č. 664122: vel. 5,5

Technický popis

Pro jednotný jemný závit UNF	1/4 UNF - 3/4 UNF
Druh závitu	UNF

Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh produktu	Závitová očka

Příslušenství

Závitová očka UNF 7/16-20	142620 7/16-20
Sada ručních závitníků UNF 1/4-28	130750 1/4-28
Vratidlo, nastavitelné Typ 2	148410 2
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 38X14 mm	149310 38X14
Závitová očka UNF 1/4-28	142620 1/4-28
Sada ručních závitníků UNF 7/16-20	130750 7/16-20
Závitová očka UNF 3/8-24	142620 3/8-24
Sada ručních závitníků UNF 5/8-18	130750 5/8-18
Závitová očka UNF 5/8-18	142620 5/8-18
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 20X7 mm	149310 20X7
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 25X9 mm	149310 25X9
Vratidlo, nastavitelné Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Sada ručních závitníků UNF 5/16-24	130750 5/16-24
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 45X18 mm	149310 45X18
Závitová očka UNF 3/4-16	142620 3/4-16
Sada ručních závitníků UNF 3/8-24	130750 3/8-24
Závitová očka UNF 1/2-20	142620 1/2-20
Držák závitového očka Pro Ø závitového očka x výška 30X11 mm	149310 30X11
Sada ručních závitníků UNF 1/2-20	130750 1/2-20
Vratidlo, nastavitelné Typ 4	148410 4

Závitová očka UNF 5/16-24	142620 5/16-24
Držák závitového oka Pro Ø závitového oka x výška 38X10 mm	149310 38X10
Držák závitového oka Pro Ø závitového oka x výška 45X14 mm	149310 45X14
Plochý šroubovák, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka bříty b 5,5 mm	664122 5,5