



Sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114030 v kazetě, bez povlaku, Typ: 6-10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	115050 6-10
GTIN	4045197871794
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Upozornění:

Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou Ø 12,7 mm.

Vnitřní chlazení: ne

Stopka: válcová stopka

Rozsah vrtání: 6 - 10 mm

Počet vrtáků: 41

Vrtáky odstupňované po: 0,1 mm

Technický popis

Stopka	válcová stopka
Vrtáky odstupňované po	0,1 mm

Rozsah vrtání	6 - 10 mm
Počet vrtáků	41
Počet břitů Z	2
Řada	HOLEX CleverDrill
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 338
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	130 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ano
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	60 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	35 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	32 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	22 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	18 m/min	P
GG(G)	omezené použití	30 m/min	K
CuZn	vhodný	40 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Technický list

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7,9	114030 7,9
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7,4	114030 7,4
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9,1	114030 9,1
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,6	114030 6,6
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9,3	114030 9,3
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7	114030 7
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,4	114030 8,4
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,1	114030 8,1
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9,2	114030 9,2
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,8	114030 8,8
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,1	114030 6,1
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7,8	114030 7,8
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,3	114030 8,3
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9,9	114030 9,9
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7,7	114030 7,7
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9,8	114030 9,8
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,5	114030 6,5

Technický list

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7,1	114030 7,1
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7,2	114030 7,2
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,6	114030 8,6
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9,7	114030 9,7
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,4	114030 6,4
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9,6	114030 9,6
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7,3	114030 7,3
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,2	114030 6,2
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7,5	114030 7,5
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,3	114030 6,3
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,7	114030 8,7
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,9	114030 6,9
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9,4	114030 9,4
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 10	114030 10
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,7	114030 6,7
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 7,6	114030 7,6
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,2	114030 8,2
	114030 8,5

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,5

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6

114030 6

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9,5

114030 9,5

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,9

114030 8,9

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 8

114030 8

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 9

114030 9

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,8

114030 6,8