

STARCKE®**Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A), Ø 150 mm, Zrnitost: 180****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 567725 180 |
| GTIN | 4002748776571 |
| Třída artiklu | 56Z |

Popis**Provedení:**

Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 – 400, povlak Stearat) s **vysokou pevností a hustým posypem**. Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu **(A)**.

Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem a ve spojení s **talířem se suchým zipem**, např. č. **567760 samodržící**. Pro rychlou výměnu kotouče.

Použití:

Na **úhlových bruskách** nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost **40 m/s**.

Univerzální použití pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.

Upozornění:

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902 – 566950. Malý brusný systém Ø 50 mm a Ø 75 mm viz č. 554005 a dále.

Technický popis

| | |
|-----------|--------|
| Zrnitost | 180 |
| Ø kotouče | 150 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Označení výrobce | 540 FK |
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribut názvu produktu | Ø 150 mm |
| Pohonný agregát | Úhlová bruska |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s |
| Druh produktu | Brusný kotouč se suchým zipem |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | omezené použití | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | omezené použití | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Brusný talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 150 mm | 567760 150 |
|---|------------|

Leštící talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 150 mm

567762 150

Ruční brusný špalek se suchým zipem Vhodný pro Ø
kotoučů 150 mm

567857 150