

**Přesný pilník extra úzký, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 150/1****Údaje o objednávce**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 523100 150/1 |
| GTIN           | 613548065235 |
| Třída artiklu  | 53B          |

**Popis****Provedení:**

**Přesné švýcarské pilníky** odpovídají nejvyšším nárokům na přesnost tvaru, přesnost seku, výkon při broušení a životnost. Speciální ocel s tvrdostí **65–66 HRC**. Na rozdíl od dílenských pilníků odpovídá jejich **lehce vypouklý tvar** přesně účelu použití, vyznačují se speciálními úhly seku a rozšířeným výběrem různých seků. Díky tomu i při neekonomičtějším výkonu při pilování dosáhnete hladkých ploch.

**Ploché strany se seky; tupý výběh.**

**Technický popis**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Délka bez stopky        | 150 mm        |
| Průřez                  | 4,5×2,5 mm    |
| Odpovídá německému seku | 2 – 3         |
| Druh produktu           | Přesný pilník |

**Údaje o uživateli**

|                  | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný  |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný  |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný  |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný  |                |         |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Ocel < 60 HRC | vhodný          |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití |
| INOX          | vhodný          |
| Ti            | omezené použití |
| GG(G)         | vhodný          |
| CuZn          | vhodný          |
| Plasty, GFK   | vhodný          |
| Dřevo         | vhodný          |
| Uni           | omezené použití |

## Příslušenství

|   |               |
|---|---------------|
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm        | 576000 115X40 |
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm | 519600 110    |
| Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm                  | 519550 110    |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm        | 576000 100X25 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 90 mm                  | 519510 90     |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm                 | 519510 100    |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm         | 576000 80X20  |
| Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm          | 519400 120    |