



## Přesný půlkulatý pilník VALTITAN, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 200/2



### Údaje o objednávce

|                |              |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 525050 200/2 |
| GTIN           | 613548062609 |
| Třída artiklu  | 53B          |

### Popis

#### Provedení:

**Vysoce výkonné přesné pilníky VALTITAN** s extrémně vysokou odolností proti opotřebení díky tvrdosti povrchu **1200 HV**. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníku třískami. Nejvyšší řezný výkon a životnost. Téměř nerezový, tedy použitelný v silně korozivním prostředí. Nezanedbává žádné korodující zbytky.

**Seky na všech stranách; ostrý výběh.**

### Technický popis

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Průřez                  | 21,1×6,3 mm   |
| Délka bez stopky        | 200 mm        |
| Odpovídá německému seku | 4             |
| Druh produktu           | Přesný pilník |

### Údaje o uživateli

|                  | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný  |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný  |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný  |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný  |                |         |

|               |        |
|---------------|--------|
| Ocel < 60 HRC | vhodný |
| Ocel < 67 HRC | vhodný |
| INOX          | vhodný |
| Ti            | vhodný |
| GG(G)         | vhodný |
| CuZn          | vhodný |
| Plasty, GFK   | vhodný |
| Dřevo         | vhodný |
| Uni           | vhodný |

## Příslušenství

|   |               |
|---|---------------|
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm | 519600 110    |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm        | 576000 100X25 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm         | 576000 80X20  |
| Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm                  | 519550 110    |
| Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm          | 519400 120    |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm                 | 519510 100    |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm                 | 519510 110    |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm        | 576000 115X40 |
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm | 519600 120    |