

Garant

Lupa s LED osvětlením, Ø čočky: 72mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	491490 72
GTIN	4045197685360
Třída artiklu	41M

Popis

Provedení:

Lupa s osvětlením se silným světlem a pěkným tvarem. Osvětlovací hlava, stojan a pružná hadice jsou v robustním kovovém provedení.

- **Speciálně vyvinutý kryt světla s integrovanou optikou zaostřuje světlo bez oslnění, s minimálními ztrátami rozptylem na zkušební plochu (4x více světla z jednoho wattu, než při použití zářivky, životnost cca 50 000 h = 6 let při svícení 24 hodin denně).**
- **Plastová čočka s tvrdým povlakem, bez zkreslení.**
- **Moderní, velmi efektivní koncepce osvětlení, sestávající z 63 LED na kruhové desce.**
- **Spínání a regulace světla pomocí senzoru soft touch jedním prstem.**
- **Díky kvalitní flexo trubici a úzké konstrukci omezené na důležité součásti, je lupa s LED osvětlením použitelná všude**

Provedení reklamní text:

Lupa s osvětlením se silným světlem a pěkným tvarem. Osvětlovací hlava, stojan a pružná hadice jsou v robustním kovovém provedení.

- **Speciálně vyvinutý kryt světla s integrovanou optikou zaostřuje světlo bez oslnění, s minimálními ztrátami rozptylem na zkušební plochu (4krát více světla z jednoho wattu, než při použití zářivky, životnost cca 50000 h = 6 let po dobu 24hodinového provozu).**
- **Plastová čočka s tvrdým povlakem, bez zkreslení.**
- **Moderní, velmi efektivní koncepce světla, sestávající se z 63 LED na kruhové desce.**
- **Možnost spínání a nastavování pomocí senzoru Soft-Touch jedním prstem.**

- Díky kvalitní pružné hadici a úzké konstrukci, redukované na minimum, lze světelnou LED lupu použít všude.

Výhoda:

6 let 100 % osvětlení bez nákladů na údržbu. Snadné a rychlé čištění (uzavřený systém). Necitlivý vůči vibracím. Funkční design.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 100 – 240 V, krytu čočky a svorky pro upevnění na stole č. 491492 vel. TK.

Zvláštní příslušenství:

Stolní noha č. 491492 vel. TF.

Upozornění:

Další patky stolu a stroje na poptávku. Zdroj světla může vyměnit výrobce.

Technický popis

Zvětšení (xnásobné)	2,3
Ø čočky	72 mm
Vyložení	cca 750 mm
Ø hlavy	122 mm
Tloušťka hlavy	13 mm
Počet LED diod	63
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Lupa s osvětlením

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/491490-72>