

**Kulatý pilník, Sek 2, Délka bez stopky: 200mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 514210 200    |
| GTIN           | 4045197571687 |
| Třída artiklu  | 52A           |

**Popis****Provedení:**

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

**S drážkovým sekem; polotupý výběh.**

**Použití:**

**Kvalitní pilník** pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

**Norma:**

**DIN 7261 Form F**

**Technický popis**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Průměr                  | 7,1 mm                 |
| Délka bez stopky        | 200 mm                 |
| Atribut názvu produktu  | Sek 2                  |
| Sek                     | 2                      |
| Tvar                    | F                      |
| Popis tvaru             | kulatý                 |
| Pilované plochy         | seky na všech stranách |
| Včetně rukojeti pilníku | ne                     |
| Norma                   | DIN 7261               |
| Druh produktu           | Dílenský pilník        |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | omezené použití |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | omezené použití |                |         |
| INOX             | omezené použití |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| Dřevo            | vhodný          |                |         |

## Příslušenství

|   |               |
|---|---------------|
| Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 100 mm          | 519400 100    |
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm | 519600 110    |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm        | 576000 115X40 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm                 | 519510 110    |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm                 | 519510 100    |
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm | 519600 120    |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm         | 576000 80X20  |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm        | 576000 100X25 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm                 | 519550 110    |